



## KOMET TwinKom® basisdeel voor 2-snijder zonder axiale verstelling met ABS®-schacht, lang, Ø Dmin – Ø Dmax: 109-167 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	236682 109-167
GTIN	4047109262119
Artikelklasse	24F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Radiaal instelbare klemhouders voor absolute tweesnijdigheid maken ook de ombouw tot getrappt gereedschap voor grotere snijdieptes mogelijk.
- Compact gereedschapstype.
- Instelbare kogelspuitmond voor gerichte koelvloeistoftoevoer naar de snijkanten.
- Bij diepe kotterbewerkingen zorgen de spiraalgroeven voor de spaanafvoer.
- Minimaalsmering-1-kanaal compatibel

Met axiale verstelling.

#### Opmerking:

**Houders en wisselplaten a.u.b. apart bestellen.**

Andere uitvoeringen en andere maten met axiale verstelling op aanvraag.

#### Bestelvoorbeeld:

1× nr. 236680 maat 24–32 – basisdeel voor 2-snijder G01.

2× nr. 236684 maat 24–32 – houder voor 2-snijder.

10× nr. 236520 maat 18–010 – wisselplaten voor universeel gebruik (soort BK8425).

Inwendige koeling: ja

Totale lengte  $L_{\text{totaal}}$ : 175 mm

ABS® schacht-Ø  $D_s$ : 80 mm

### Technische beschrijving

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	175 mm
ABS® schacht-Ø $D_s$	80 mm

Ø-Bereik $D_{\min}$ - $D_{\max}$	109 - 167 mm
Uitvoering	lang
Schacht	ABS
Boortoepassing	Bol
Boortoepassing	Dwarsboren
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap