


SNMG 120404 Set van 10 stuks, Soort: HBX020

Bestelgegevens

Bestelnummer	251263 HBX020
GTIN	4045197664433
Artikelklasse	22D

Omschrijving

SNMG 120404 Set van 10 stuks HBX020 Soort: HBX020

Spaanbreker: PM

Snijdiepte a_p : 1 - 5 mm

Voeding f : 0,1 - 0,5 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 300 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1 - 5 mm
Spaanbreker	PM
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HBX020
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 300 m/min

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Serie	QuickTurn-klemdraaihouder
Serie	eco-klemdraaihouder
Serie	Klemdraaihouder
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Aantal wisselingen/snijanten	8
Wisselplaatindeling	neutraal