


**WNMG 080412, Soort: CA510**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	252116 CA510
GTIN	4960664700493
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

WNMG 080412 CA510 Soort: CA510  
 Spaanbreker: PS  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 3,8 mm  
 Voeding  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 450 m/min

**Technische beschrijving**

Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Voeding $f$	0,15 - 0,6 mm/omw,
Hoekradius	1,2 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 450 m/min
Spaanbreker	PS
Snijdiepte $a_p$	1 - 3,8 mm

Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080412
Aantal wisselingen/snijkanen	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien