

Ronde hijsstrop, paars 1000 kg, Nuttige lengte: 1m



Bestelgegevens

Bestelnummer	086240 1
GTIN	4049924500094
Artikelklasse	08Z

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem sterke ronde hijsstropen (EN 1492-2) met naadloze en schuurbestendige enkele ommanteling.

Toepassing:

Voor heffen en verplaatsen van onderdelen.

Opmerking:

Leverbaar tot de volgende heflasten: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).

Technische beschrijving

Omtreklengte	2 m
Nuttige lengte	1 m
Hijsstropbreedte	46 mm
Draaglast enkel direct WLL	1000 kg
Draaglast enkel vastgesnoerd WLL	1000 kg
Draaglast dubbel WLL tot 7°	2000 kg
Draaglast dubbel WLL 7° – 45°	1400 kg
Draaglast dubbel WLL 45° – 60°	1020 kg
Producttype	Ronde hijsstrop

