

**WNMG 080412, Soort: CA6525****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252116 CA6525
GTIN	4960664472345
Artikelklasse	25E

Omschrijving

WNMG 080412 CA6525 Soort: CA6525
Spaanbreker: MS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,8 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,35 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,8 - 4 mm
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	1,2 mm
Spaanbreker	MS
Snedecndities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Voeding f	0,1 - 0,35 mm/omw,

Soort	CA6525
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080412
Aantal wisselingen/snijanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien