

**KOMET® Unisix®-wisselplaat, P40, Aanduiding type W29: 10-010****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236760 10-010
GTIN	4047109058521
Artikelklasse	24T

**Omschrijving****T.b.v. :**

Nr. 236630; 236635; 236650

**Opmerking:****De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.**

Type: ST900

ISO-code wisselplaat: WOEX 030204

Voeding f in staal < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/omw,**Technische beschrijving**

Omschrijving	10-010
Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	WOEX 030204
Soort	P40
Type	ST900
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
nat maximaal	geschikt		