


**WNMG 080408, Soort: SP4019**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	252090 SP4019
GTIN	
Artikelklasse	28A

**Omschrijving**

WNMG 080408 SP4019 Soort: SP4019  
 Spaanbreker: 3J  
 Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 2,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,15 - 0,4 mm/omw,  
 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/min  
 Snijsnelheid  $v_c$  Neventoepassing: 40 - 110 m/min

**Technische beschrijving**

Hoofdtoepassing	M
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Spaanbreker	3J
Neventoepassing	S
Voeding $f$	0,15 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	1 - 2,5 mm
Hoekradius	0,8 mm

Snij snelheid $v_c$ Neventoepassing	40 - 110 m/min
Snedeccondities	continu
Soort	SP4019
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien