

**WNMG 080412, Soort: CA4515****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 252116 CA4515 |
| GTIN          |               |
| Artikelklasse | 25E           |

**Technische beschrijving**

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Hoekradius                          | 1,2 mm             |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,5 - 4,2 mm       |
| Snedeccondities                     | licht onderbroken  |
| Spaanbreker                         | STD                |
| Voeding $f$                         | 0,05 - 0,7 mm/omw, |
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 110 - 360 m/min    |
| Hoofdtoepassing                     | K                  |
| Soort                               | CA4515             |
| Fijn/ruw-indeling                   | Voor-/nabewerken   |
| Snijmateriaal                       | HM                 |
| ISO-code wisselplaat                | WNMG 080412        |
| Aantal wisselingen/snijkanten       | 6                  |

Producttype

Wisselplaat voor het draaien