


WN.G 080404, Soort: CA6525


Bestelgegevens

Bestelnummer	252112 CA6525
GTIN	4960664472321
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Spaanbreker	MS
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,8 - 4 mm
Voeding f	0,1 - 0,35 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Soort	CA6525
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Aantal wisselingen/snijkanten	6

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien