

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260343 16/07
GTIN	4045197653123
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Middenverplaatsing $L_3$	11 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	20 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Plaatafmeting	7 mm
ISO-code houder	A16Q SDUCR/L07
Totale lengte L	180 mm
Spanhoogte $L_2$	14 mm
Instelhoek $\kappa$	93 graden
Schacht-Ø $D_s$	16 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500