

**WN.G 080404, Soort: KW10**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252112 KW10
GTIN	4960664246588
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	1 - 4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 400 m/min
Voeding f	0,1 - 0,35 mm/omw,
Spaanbreker	AH
Hoofdtoepassing	N
Soort	KW10
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Aantal wisselingen/snijanten	6

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien