

**Garant****DC.T 11T308, Soort: HB7020**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260361 HB7020
GTIN	4045197699459
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DC.T 11T308 HB7020 Soort: HB7020  
Spaanbreker: SS  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,05 - 0,2 mm/omw,
Spaanbreker	SS
Hoekradius	0,8 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien