

**DCGT 11T301, Soort: SP4019****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260372 SP4019
GTIN	
Artikelklasse	28D

Omschrijving

DCGT 11T301 SP4019 Soort: SP4019
Spaanbreker: 62
Snijdiepte a_p : 0,15 - 3 mm
Voeding f : 0,05 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 30 - 440 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	UNI
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 440 m/min
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	62
Hoekradius	0,1 mm
Snijdiepte a_p	0,15 - 3 mm
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Soort	SP4019

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCGT 11T301
Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien