


WNMG 080416, Soort: CA510

Bestelgegevens

Bestelnummer	252118 CA510
GTIN	4960664700509
Artikelklasse	25E

Omschrijving

WNMG 080416 CA510 Soort: CA510
 Spaanbreker: PS
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 1 - 3,8 mm
 Voeding f : 0,15 - 0,6 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 450 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 450 m/min
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Spaanbreker	PS
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	1,6 mm
Snijdiepte a_p	1 - 3,8 mm

Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080416
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien