

Garant**DC.T 070202, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 260351 HB7020 |
| GTIN | 4045197699411 |
| Artikelklasse | 21G |

Omschrijving

DCMT 070202 HB7020 Soort: HB7020
Spaanbreker: SS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Hoekradius | 0,2 mm |
| Hoofdtoepassing | P |
| Snijdiepte a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 150 - 400 m/min |
| Snedecondities | licht onderbroken |
| Spaanbreker | SS |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Voeding f | 0,05 - 0,2 mm/omw, |
| Soort | HB7020 |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |
| Snijmateriaal | HM |
| ISO-code wisselplaat | DCMT 070202 |
| Aantal wisselingen/snijanten | 2 |
| Tolerantie | M |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |