

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 32/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260343 32/11
GTIN	4045197656018
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 2
Onderlegplaatschroef	269013 2
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Onderlegplaat	269005 3
Middenverplaatsing L_3	22 mm
ISO-code houder	A32S SDUCR/L11
Minimale voorboor-Ø D_{min}	40 mm
Plaatafmeting	11 mm
Totale lengte L	250 mm
Spanhoogte L_2	31 mm
Instelhoek κ	93 graden
Schacht-Ø D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 8	269028 8
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Onderlegplaat Type 3	269005 3
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500