

**Garant****Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251416 25/16
GTIN	4045197656933
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

ISO-code houder	A25R PTFNR/L 16
Set verende stiften	259047 3
Onderlegplaat	259031 34
Middenverplaatsing $L_3$	17 mm
Kniehefboom	259015 9
Verenset	259044 5
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	32 mm
Plaatafmeting	16 mm
geschikte wisselplaat	TN.. 1604..
Kniehefboomschroef	259018 6
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte $L_2$	24 mm
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Schacht-Ø $D_s$	25 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

## Accessoires

Onderlegplaat Type 34	259031 34
Kniehefboomschroef Type 6	259018 6
Kniehefboom Type 9	259015 9
Verende stiften, set10-delig Type 3	259047 3
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2,5 mm	674242 2,5
Verenset10-delig Type 5	259044 5
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500