

**HOLEX®****WNMG 060404 Set van 10 stuks, Soort: HBX020****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 252132 HBX020 |
| GTIN          | 4045197665775 |
| Artikelklasse | 22D           |

**Omschrijving**

WNMG 060404 Set van 10 stuks HBX020 Soort: HBX020

Spaanbreker: PM

Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 5 mmVoeding  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/omw,Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 300 m/min**Technische beschrijving**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Snedeccondities                    | licht onderbroken |
| Spaanbreker                        | PM                |
| Snijdiepte $a_p$                   | 1 - 5 mm          |
| Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 80 - 300 m/min    |
| Voeding $f$                        | 0,1 - 0,5 mm/omw, |
| Hoofdtoepassing                    | P                 |
| Soort                              | HBX020            |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Fijn/ruw-indeling            | Voor-/nabewerken             |
| Snijmateriaal                | HM                           |
| Serie                        | Snijkop                      |
| Serie                        | Klemdraaihouder              |
| Serie                        | Boorstang                    |
| Serie                        | QuickTurn-klemdraaihouder    |
| Serie                        | eco-QT-/ eco-klemdraaihouder |
| ISO-code wisselplaat         | TCMT 16T308                  |
| Aantal wisselingen/snijanten | 6                            |
| Wisselplaatindeling          | neutraal                     |