


**WNMG 080404 Wiper, Soort: CA510**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	252113 CA510
GTIN	4960664700394
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

WNMG 080404 Wiper CA510 Soort: CA510  
 Spaanbreker: WQ  
 Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 3,8 mm  
 Voeding  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/omw,  
 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 450 m/min

**Technische beschrijving**

Hoofdtoepassing	P
Voeding $f$	0,15 - 0,6 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snedecndities	continu
Spaanbreker	WQ
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 450 m/min
Snijdiepte $a_p$	1 - 3,8 mm
Soort	CA510

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien