

**WNMG 080408 Wiper, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252115 CA510
GTIN	4960664700400
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Snedeccondities	continu
Voeding f	0,14 - 0,55 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 3 mm
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	WQ
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 450 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snij kanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien