

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 40/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260343 40/11
GTIN	4045197656025
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{min}	49 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Onderlegplaat	269005 3
Plaatafmeting	11 mm
Onderlegplaatschroef	269013 2
Wisselplaatschroevenset	269028 2
ISO-code houder	A40T SDUCR/L11
Middenverplaatsing L_3	27 mm
Totale lengte L	300 mm
Spanhoogte L_2	39 mm
Instelhoek κ	93 graden
Schacht-Ø D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Wisselplaatschroevenset Type 8	269028 8
Onderlegplaat Type 3	269005 3
Momentschroevendraaijermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500