

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 32/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251416 32/16
GTIN	4045197650955
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Set verende stiften	259047 3
ISO-code houder	A32S PTFNR/L 16
geschikte wisselplaat	TN.. 1604..
Verenset	259044 5
Minimale voorboor-Ø D_{min}	40 mm
Kniehefboomschroef	259018 6
Onderlegplaat	259031 34
Plaatafmeting	16 mm
Middenverplaatsing L_3	22 mm
Kniehefboom	259015 9
Totale lengte L	250 mm
Spanhoogte L_2	31 mm
Instelhoek κ	90 graden
Schacht-Ø D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Verende stiften, set10-delig Type 3	259047 3
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2,5 mm	674242 2,5
Verenset10-delig Type 5	259044 5
Onderlegplaat Type 34	259031 34
Kniehefboom Type 9	259015 9
Kniehefboomschroef Type 6	259018 6
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500