

**Boorstangenset staal met IK, rechts, Type: SET07****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260346 SET07
GTIN	4045197656667
Artikelklasse	29W

Omschrijving**Levering:**

In kunststof box.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
ISO-code houder	A1216M SDUCR/L07
ISO-code houder	A0810H SDUCR/L07
ISO-code houder	A1012K SDUCR/L07
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Koplengte L ₁	22,5 mm
Koplengte L ₁	27,5 mm
Koplengte L ₁	40,5 mm
Spanhoogte L ₂	9 mm

Spanhoogte L ₂	11 mm
Spanhoogte L ₂	15 mm
Middenverplaatsing L ₃	6,5 mm
Middenverplaatsing L ₃	9 mm
Middenverplaatsing L ₃	11 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	12 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	15,5 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	18 mm
Halsbreedte L ₄	8 mm
Halsbreedte L ₄	10 mm
Halsbreedte L ₄	12 mm
Totale lengte L	100 mm
Totale lengte L	125 mm
Totale lengte L	150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
Boorstang staal Schacht-Ø / plaatafmeting 1012/07 mm	260342 1012/07
Boorstang staal Schacht-Ø / plaatafmeting 1216/07 mm	260343 1216/07
Boorstang staal Schacht-Ø / plaatafmeting 1012/07 mm	260343 1012/07
Boorstang staal Schacht-Ø / plaatafmeting 1216/07 mm	260342 1216/07
Boorstang staal Schacht-Ø / plaatafmeting 0810/07 mm	260342 0810/07

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500