

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251406 25/22
GTIN	4045197650917
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	22 mm
Koplenkte L ₁	36 mm
Schroevenset	259023 2
Stift	259049 2
Onderlegplaat	259031 33
ISO-code houder	MTJNR/L 2525M22
Functiebreedte L ₄	32 mm
geschikte wisselplaat	TN.. 2204..
Schachtgrootte	25 mm
Spanklemstuk	259038 13
Totale lengte L	150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Stift Type 2	259049 2
Schroevenset10-delig Type 2	259023 2
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Spanklemstuk Type 13	259038 13
Onderlegplaat Type 33	259031 33
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500