

**Boorstangenset staal met IK, rechts, Type: SET11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260346 SET11
GTIN	4045197657749
Artikelklasse	29W

Omschrijving**Levering:**

In kunststof koffer.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: A16Q SDUCR/L11

ISO-code houder: A20R SDUCR/L11

ISO-code houder: A25R SDUCR/L11

geschikte wisselplaat: DC.. 11T3..

Minimale voorboor- \varnothing D_{min} : 25 mm

Minimale voorboor- \varnothing D_{min} : 27 mm

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 8
ISO-code houder	A16Q SDUCR/L11
ISO-code houder	A20R SDUCR/L11
ISO-code houder	A25R SDUCR/L11
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..

Spanhoogte L ₂	15 mm
Spanhoogte L ₂	18 mm
Spanhoogte L ₂	23 mm
Middenverplaatsing L ₃	13,6 mm
Middenverplaatsing L ₃	16 mm
Middenverplaatsing L ₃	18,5 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	25 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	27 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	32 mm
Totale lengte L	180 mm
Totale lengte L	200 mm
Totale lengte L	200 mm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Norm	DIN 8024
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 14	269028 14
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Wisselplaatschroevenset 10-delig	269420
Boorstang staal Schacht-Ø / plaatafmeting 25/11 mm	260342 25/11
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500