


DCGX 0702005, Soort: SP4019

Bestelgegevens

Bestelnummer	260366 SP4019
GTIN	2050001939135
Artikelklasse	28D

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 440 m/min
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	62
Hoekradius	0,05 mm
Hoofdtoepassing	UNI
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,15 - 3 mm
Soort	SP4019
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCGX 0702005
Aantal wisselingen/snij kanten	2

Producttype

Wisselplaat voor het draaien