

Garant**DC.T 11T304, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260359 HB7020
GTIN	4045197699442
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 11T304 HB7020 Soort: HB7020
Spaanbreker: SS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SS
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien