

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260343 10/07
GTIN	4045197656001
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Plaatafmeting	7 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	13,5 mm
Koplengte L_1	40 mm
Middenverplaatsing L_3	7 mm
ISO-code houder	A10K SDUCR/L07
Totale lengte L	125 mm
Spanhoogte L_2	9 mm
Instelhoek κ	93 graden
Schacht-Ø D_s	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500