

Ronde hijsstrop, rood 5000 kg, Nuttige lengte: 4m**Bestelgegevens**

Bestelnummer	086275 4
GTIN	4049924501763
Artikelklasse	08Z

Omschrijving**Uitvoering:**

extreem sterke ronde hijsstropen (EN 1492-2) met naadloze en schuurbestendige enkele ommanteling.

Toepassing:

voor heffen en verplaatsen van onderdelen.

Opmerking:

Leverbaar tot de volgende heflasten: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).

Technische beschrijving

Nuttige lengte	4 m
Omtreklengte	8 m
Hijsstropbreedte	72 mm
Draaglast enkel direct WLL	5000 kg
Draaglast enkel vastgesnoerd WLL	4000 kg
Draaglast dubbel WLL tot 7°	10000 kg
Draaglast dubbel WLL 7° – 45°	7000 kg
Draaglast dubbel WLL 45° – 60°	5000 kg
Producttype	Ronde hijsstrop

