

Garant GRIDLINE

Inklapbaar front breedte 56G, Fronthoogte: 300mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	998253 300
GTIN	4067263111573
Artikelklasse	91R

Omschrijving**Uitvoering:**

Inklapbaar front voorkomt dat voorwerpen van het legbord vallen. Het front kan naar voren omlaag worden geklapt. Klaphoek max. 180°. Met aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips. Dubbelzijdige vergrendeling met individuele eenhandsladeontgrendeling.

T.b.v.:

Ladenstellingsystemen, containerinrichting.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Er moet een legbord met een fronthoogte van minstens 50 mm worden ingebouwd. Bij de inbouw van lades met slot, deuren, veiligheidssluitstang, etc. onder het inklapbaar front is een legbord met een fronthoogte van 100 mm nodig. Achter het inklapbaar front is geen inbouw van lades mogelijk. Niet compatibel met gereedschapskasten uit groep 93.

Technische beschrijving

Nuttige breedte in G	56
Fronthoogte	300 mm
Diepte	38 mm
Materiaaldikte	1,5 mm
Inklapbare console	180 graden
Nuttige breedte	1400 mm

Gewicht	5,4 kg
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Nuttige hoogte	275 mm
Toepassingsgebied	Stelling met laden
Toepassingsgebied	Containerinrichting
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Producttype	Voorklep