

Garant GRIDLINE

**Inklapbaar front breedte 56G, Fronthoogte: 225mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	998253 225
GTIN	4067263111542
Artikelklasse	91R

**Omschrijving****Uitvoering:**

Inklapbaar front voorkomt dat voorwerpen van het legbord vallen. Het front kan naar voren omlaag worden geklapt. Klaphoek max. 180°. Met aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Dubbelzijdige vergrendeling met individuele eenhandsladeontgrendeling.

**T.b.v.:**

Ladenstellingsystemen, containerinrichting.

**Kleur:**

Antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Er moet een legbord met een fronthoogte van minstens 50 mm worden ingebouwd. Bij de inbouw van lades met slot, deuren, veiligheidssluitstang, etc. onder het inklapbaar front is een legbord met een fronthoogte van 100 mm nodig. Achter het inklapbaar front is geen inbouw van lades mogelijk. Niet compatibel met gereedschapskasten uit groep 93.

**Technische beschrijving**

Inklapbare console	180 graden
Nuttige breedte in G	56
Nuttige hoogte	200 mm
Nuttige breedte	1400 mm
Diepte	38 mm
Fronthoogte	225 mm

Materiaaldikte	1,5 mm
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Gewicht	5,1 kg
Toepassingsgebied	Stelling met laden
Toepassingsgebied	Containerinrichting
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Producttype	Voorklep