

Garant GRIDLINE

**Uittrekbaar legbord met oogjes 200 kg, 26×24G, Inbouwhoogte: 150mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 998276 150    |
| GTIN          | 4067263111665 |
| Artikelklasse | 91R           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Uittrekbaar legbord, **100% volledig uittrekbaar**. Aan de voorzijde open, hoogte ladewanden 46 mm, inbouwhoogte 150 mm. Zonder stansgaten voor sleuvscheidingsstrips. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips. Aan de voor- en achterzijde met oogjes voor de bevestiging van bijv. slobberbanden. Met individuele eenhandsladeontgrendeling.

**T.b.v.:**

Ladenstelsystemen, containerinrichting.

**Levering:**

Uittrekbaar legbord compleet met 1 paar geleiderails en oogjes.

**Kleur:**

Lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Niet compatibel met gereedschapskasten uit groep 93, kan alleen worden geïnstalleerd in een ladenstelsysteem.

**Technische beschrijving**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Inbouwhoogte                  | 150 mm              |
| Toepassingsgebied             | Containerinrichting |
| Nuttig ladeoppervlak in G     | 26×24               |
| Nuttige breedte in G          | 26                  |
| Individuele ladeontgrendeling | Eenhands            |

|                                                          |                                                                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Aantal ogen                                              | 4                                                              |
| Nuttige diepte in G                                      | 24                                                             |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen                | 200 kg                                                         |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 %                                                          |
| Hoogteverstelling in raster                              | 25                                                             |
| Kleuren                                                  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Productnaamattribuut                                     | 26×24G                                                         |
| Nuttige breedte                                          | 650 mm                                                         |
| Nuttige diepte                                           | 600 mm                                                         |
| Producttype                                              | Uittrekbaar legbord                                            |