

Garant GRIDLINE

**Uittrekbaar legbord met oogjes, verzinkte rails 200 kg, 26×20G,  
Inbouwhoogte: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	998273 150
GTIN	4067263111634
Artikelklasse	91R

**Omschrijving****Uitvoering:**

Uittrekbaar legbord, **100% volledig uittrekbaar**. Aan de voorzijde open, hoogte ladewanden 46 mm, inbouwhoogte 150 mm. Zonder stansgaten voor sleuvscheidingsstrips. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Aan de voor- en achterzijde met oogjes voor de bevestiging van bijv. sjoorbanden. Met individuele eenhandsladeontgrendeling.

**Met verzinkte uittrekbare rails voor extra corrosiebescherming.**

**T.b.v.:**

Ladenstellingsystemen, containerinrichting.

**Levering:**

Uittrekbaar legbord compleet met 1 paar geleiderails en oogjes.

**Kleur:**

Lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Niet compatibel met gereedschapskasten uit groep 93, kan alleen worden geïnstalleerd in een ladenstellingsysteem.

**Technische beschrijving**

Inbouwhoogte	150 mm
Toepassingsgebied	Containerinrichting
Nuttig ladeoppervlak in G	26×20

Nuttige breedte in G	26
Aantal ogen	4
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Nuttige diepte in G	20
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Hoogteverstelling in raster	25
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	26x20G
Nuttige breedte	650 mm
Nuttige diepte	500 mm
Producttype	Uittrekbaar legbord