

Garant GRIDLINE

**Uittrekbaar legbord met oogjes, verzinkte rails 200 kg, 36×20G,  
Inbouwhoogte: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	998275 150
GTIN	4067263111658
Artikelklasse	91R

**Omschrijving****Uitvoering:**

Uittrekbaar legbord, **100% volledig uittrekbaar**. Aan de voorzijde open, hoogte ladewanden 46 mm, inbouwhoogte 150 mm. Zonder stansgaten voor sleuwscheidingsstrips. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Aan de voor- en achterzijde met oogjes voor de bevestiging van bijv. sjorbanden. Met individuele eenhandsladeontgrendeling.

**Met verzinkte uittrekbare rails voor extra corrosiebescherming.**

**T.b.v.:**

Ladenstelsystemen, containerinrichting.

**Levering:**

Uittrekbaar legbord compleet met 1 paar geleiderails en oogjes.

**Kleur:**

Lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Niet compatibel met gereedschapskasten uit groep 93, kan alleen worden geïnstalleerd in een ladenstelsysteem.

**Technische beschrijving**

Toepassingsgebied	Containerinrichting
Inbouwhoogte	150 mm
Nuttige breedte in G	36

Aantal ogen	4
Nuttig ladeoppervlak in G	36×20
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Nuttige diepte in G	20
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Hoogteverstelling in raster	25
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	36×20G
Nuttige breedte	900 mm
Nuttige diepte	500 mm
Producttype	Uittrekbaar legbord