

Garant GRIDLINE

Uittrekbaar legbord met oogjes 200 kg, 36×24G, Inbouwhoogte: 150mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	998278 150
GTIN	4067263111689
Artikelklasse	91R

Omschrijving**Uitvoering:**

Uittrekbaar legbord, **100% volledig uittrekbaar**. Aan de voorzijde open, hoogte ladewanden 46 mm, inbouwhoogte 150 mm. Zonder stansgaten voor sleuvscheidingsstrips. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Aan de voor- en achterzijde met oogjes voor de bevestiging van bijv. sjordbanden. Met individuele eenhandsladeontgrendeling.

T.b.v.:

Ladenstelsystemen, containerinrichting.

Levering:

Uittrekbaar legbord compleet met 1 paar geleiderails en oogjes.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Niet compatibel met gereedschapskasten uit groep 93, kan alleen worden geïnstalleerd in een ladenstelsysteem.

Technische beschrijving

Inbouwhoogte	150 mm
Toepassingsgebied	Containerinrichting
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Aantal ogen	4
Nuttig ladeoppervlak in G	36×24

Nuttige breedte in G	36
Nuttige diepte in G	24
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Hoogteverstelling in raster	25
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	36×24G
Nuttige breedte	900 mm
Nuttige diepte	600 mm
Producttype	Uittrekbaar legbord