

**KOMET® Unisix®-wisselplaat, BK6440, Aanduiding type W29: 24-000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236791 24-000
GTIN	4047109226609
Artikelklasse	24T

Omschrijving**T.b.v. :**

Nr. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Opmerking:**De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.**

Type: ST900

ISO-code wisselplaat: WOEX 05T304

Voeding f in staal < 900 N/mm²: 0,14 mm/omw,**Technische beschrijving**

Omschrijving	24-000
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,14 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	WOEX 05T304
Soort	BK6440
Type	ST900
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	185 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	165 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	100 m/min	M
nat maximaal	geschikt		