

**LPGT 010210 ER-GM, PR1825, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221945 ST1400
GTIN	4960664028573
Artikelklasse	25A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Wisselplaat met 2 snijkanten.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 0,3$  mm.

**Technische beschrijving**

Hoekradius	1 mm
ISO-code wisselplaat	LPGT 010210 ER-GM
Type	ST1400
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	1,2 mm
Soort	PR1825
Snijmateriaal	HM
Voeding $f_z$ per tand	0,4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	P
GG(G)	geschikt onder voorwaarden	180 m/min	K
nat maximaal	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		