

**Frees-wisselplaat LOGU 030310 ER-GM, voor hogevoedingsfrees, PR1825****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221971 ST1400
GTIN	4960664028597
Artikelklasse	25A

Omschrijving**Uitvoering:**

Dubbelzijdige wisselplaat met 4 snijkanten. De convexe snijkantuitvoering van de wisselplaat zorgt voor een zachte intrede van de snijkant in het materiaal.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 1 \text{ mm}$.

Technische beschrijving

Programmeerradius bij $a_{p \max}$	1,6 mm
Hoekradius	1 mm
ISO-code wisselplaat	LOGU 030310 ER-GM
Type	ST1400
Soort	PR1825
Snijmateriaal	HM
Voeding f_z per tand	0,2 - 1,5 mm

Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
nat maximaal	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		