

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251407 25/22
GTIN	4045197650948
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	22 mm
Onderlegplaat	259031 33
geschikte wisselplaat	TN.. 2204..
Stift	259049 2
Schroevenset	259023 2
Schachtgrootte	25 mm
ISO-code houder	MTJNR/L 2525M22
Koplengte L ₁	36 mm
Functiebreedte L ₄	32 mm
Spanklemstuk	259038 13
Totale lengte L	150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 33	259031 33
Spanklemstuk Type 13	259038 13
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Schroevenset10-delig Type 2	259023 2
Stift Type 2	259049 2
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500