


Garant**TN.G 160404, Soort: HU7305**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251542 HU7305
GTIN	
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TN.G 160404 HU7305 Soort: HU7305
Spaanbreker: AM
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,6 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 400 - 600 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	AM
Voeding f	0,1 - 0,6 mm/omw,
Hoofdtoepassing	N
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	400 - 600 m/min
Hoekradius	0,4 mm

Soort	HU7305
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	TN.G 160404
Aantal wisselingen/snijanten	6
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien