



HOLEX Pro klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/09mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	260048 20/09
GTIN	4067263109624
Artikelklasse	22E

Omschrijving

Uitvoering:

Doelgerichte koeling van het snijvlak.

Opmerking:

Koelvloeistofoverdracht onder de kop via slangverbinding (G1/8 inch – meegeleverd).

Technische beschrijving

Norm	Fabrieksnorm
Totale lengte L	125 mm
Functiebreedte L ₄	25 mm
Plaatafmeting	9 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 2
ISO-code houder	SCLCR/L 2020K09
Schachtgrootte	20 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Koplengte L ₁	17 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
Momentschroevendraaier Type TX15	659950 TX15