

**HOLEX Pro klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260048 25/09
GTIN	4067263109631
Artikelklasse	22E

Omschrijving**Uitvoering:**

Doelgerichte koeling van het snijvlak.

Opmerking:

Koelvloeistofoverdracht onder de kop via slangverbinding (G1/8 inch – meegeleverd).

Technische beschrijving

Plaatafmeting	9 mm
ISO-code houder	SCLCR/L 2525M09
Koplengte L ₁	19 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Totale lengte L	150 mm
Functiebreedte L ₄	32 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Norm	Fabrieksnorm
Schachtgrootte	25 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
Momentschroevendraaier Type TX15	659950 TX15