

**Klemdraaihouder SCLCL 95°, voor wisselplaten SC., links, Schacht- /  
plaatafmeting: 25/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260049 25/09
GTIN	4067263109655
Artikelklasse	22E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Doelgerichte koeling van het snijvlak.

**Opmerking:**

Koelvloeistofoverdracht onder de kop via slangverbinding (G1/8 inch – meegeleverd).

**Technische beschrijving**

Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
Plaatafmeting	9 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Norm	Fabrieksnorm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
ISO-code houder	SCLCR/L 2525M09
Totale lengte L	150 mm
Schachtgrootte	25 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	19 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja

Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
Momentschroevendraaier Type TX15	659950 TX15