

**HOLEX Pro klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260049 20/09
GTIN	4067263109648
Artikelklasse	22E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Doelgerichte koeling van het snijvlak.

**Opmerking:**

Koelvloeistofoverdracht onder de kop via slangverbinding (G1/8 inch – meegeleverd).

**Technische beschrijving**

Plaatafmeting	9 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Schachtgrootte	20 mm
Norm	Fabrieksnorm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
ISO-code houder	SCLCR/L 2020K09
Totale lengte L	125 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	17 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
Momentschroevendraaier Type TX15	659950 TX15