

**HOLEX Pro klemdraaihouder, rechts, Schacht- /plaatafmeting: 25/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260304 25/11
GTIN	4067263109679
Artikelklasse	22E

Omschrijving**Uitvoering:**

Doelgerichte koeling van het snijvlak.

Opmerking:

Koelvloeistofoverdracht onder de kop via slangverbinding (G1/8 inch – meegeleverd).

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	21,5 mm
Plaatafmeting	11 mm
Norm	Fabrieksnorm
Schachtgrootte	25 mm
Functiebreedte L ₄	32 mm
Wisselplaatschroevensset	269028 2
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
ISO-code houder	SDJCR/L 2525M11
Totale lengte L	150 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
Momentschroevendraaier Type TX15	659950 TX15