

**HOLEX Pro klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261301 20/11
GTIN	4067263109440
Artikelklasse	22E

Omschrijving**Uitvoering:**

Doelgerichte koeling van het snijvlak.

Opmerking:

Koelvloeistofoverdracht onder de kop via slangverbinding (G 1/8 inch - meegeleverd).

Technische beschrijving

Norm	Fabrieksnorm
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Plaatafmeting	11 mm
Koplengte L ₁	24 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 22
Totale lengte L	125 mm
Schachtgrootte	20 mm
Functiebreedte L ₄	25 mm
ISO-code houder	SVJCR/L 2020K11
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Momentschroevendraaier Type TX15	659950 TX15
Momentschroevendraaier Type TX8	659950 TX8