

**HOLEX Pro klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261300 20/11
GTIN	4067263109426
Artikelklasse	22E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Doelgerichte koeling van het snijvlak.

**Opmerking:**

Koelvloeistofoverdracht onder de kop via slangverbinding (G 1/8 inch - meegeleverd).

**Technische beschrijving**

Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	24 mm
Totale lengte L	125 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
ISO-code houder	SVJCR/L 2020K11
Norm	Fabrieksnorm
Schachtgrootte	20 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 22
Plaatafmeting	11 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Momentschroevendraaier Type TX15	659950 TX15
Momentschroevendraaier Type TX8	659950 TX8