



Tapverlengstuk met HB-oppervlak, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	338425 2
GTIN	4067263109273
Artikelklasse	32H

Omschrijving

Uitvoering:

h6-Schacht met Weldon-oppervlak voor opname ook in Weldon-/krimp- of hydrohouders.

- **Lange resp. extra lange uitvoering.**
- **Het voorste uiteinde van het verlengstuk is als spantang vormgegeven. Door handvast aanhalen van de gekartelde spanmoer wordt de spantang aan de tap vastgeklemd.**
- **De draaimomentoverbrenging geschiedt via het vierkant.**
- **Het achterste uiteinde van het verlengstuk voldoet aan de DIN-norm, zodat het verlengstuk in tapsnelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant kan worden opgenomen.**

Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bij dieper gelegen uitsparingen, niveauverschillen, storende kanten op inrichtingen, zeer diep gelegen inwendige schroefdraden of direct op gietijzeren wanden.

Opmerking:

Alternatieve zeskantspantang voor fixatie van de tap op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Voor draadschacht- $\varnothing d_2$	3,5 mm
Verlengstuk K_2	4,9 mm
Verlengstuk L_3	130 mm
Verlengstuk $\varnothing D_3$	6 mm
Verlengstuk L_2	60 mm
Voor nominale schroefdraad- $\varnothing d_1$ DIN 374/376	M4,5 – M5

Voor nominale schroefdraad- \varnothing d₁ DIN 371

M3

Producttype

Verlengstuk