



Tapverlengstuk met HB-oppervlak, Type: 5



Bestelgegevens

Bestelnummer	338425 5
GTIN	4067263109716
Artikelklasse	32H

Omschrijving

Uitvoering:

h6-Schacht met Weldon-oppervlak voor opname ook in Weldon-/krimp- of hydrohouders.

- **Lange resp. extra lange uitvoering.**
- **Het voorste uiteinde van het verlengstuk is als spantang vormgegeven. Door handvast aanhalen van de gekartelde spanmoer wordt de spantang aan de tap vastgeklemd.**
- **De draaimomentoverbrenging geschiedt via het vierkant.**
- **Het achterste uiteinde van het verlengstuk voldoet aan de DIN-norm, zodat het verlengstuk in tapsnelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant kan worden opgenomen.**

Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bij dieper gelegen uitsparingen, niveauverschillen, storende kanten op inrichtingen, zeer diep gelegen inwendige schroefdraden of direct op gietijzeren wanden.

Opmerking:

Alternatieve zeskantspantang voor fixatie van de tap op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Voor nominale schroefdraad- \varnothing d ₁ DIN 371	M7
Verlengstuk \varnothing D ₃	8 mm
Verlengstuk L ₂	60 mm
Verlengstuk K ₂	6,2 mm
Voor draadschacht- \varnothing d ₂	7 mm
Voor nominale schroefdraad- \varnothing d ₁ DIN 374/376	M9 – M10

Verlengstuk L ₃	130 mm
Producttype	Verlengstuk