



Tapverlengstuk met HB-oppervlak, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	338425 1
GTIN	4067263109266
Artikelklasse	32H

Omschrijving

Uitvoering:

h6-Schacht met Weldon-oppervlak voor opname ook in Weldon-/krimp- of hydrohouders.

- **Lange resp. extra lange uitvoering.**
- **Het voorste uiteinde van het verlengstuk is als spantang vormgegeven. Door handvast aanhalen van de gekartelde spanmoer wordt de spantang aan de tap vastgeklemd.**
- **De draaimomentoverbrenging geschiedt via het vierkant.**
- **Het achterste uiteinde van het verlengstuk voldoet aan de DIN-norm, zodat het verlengstuk in tapsnelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant kan worden opgenomen.**

Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bij dieper gelegen uitsparingen, niveauverschillen, storende kanten op inrichtingen, zeer diep gelegen inwendige schroefdraden of direct op gietijzeren wanden.

Opmerking:

Alternatieve zeskantspantang voor fixatie van de tap op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Verlengstuk L ₃	130 mm
Voor nominale schroefdraad-Ø d ₁ DIN 371	M2 – M2,6
Verlengstuk Ø D ₃	6 mm
Verlengstuk L ₂	60 mm
Verlengstuk K ₂	4,9 mm
Voor nominale schroefdraad-Ø d ₁ DIN 374/376	M4

Voor draadschacht-Ø d ₂	2,8 mm
Producttype	Verlengstuk